



Ficha técnica Carga de espuma - higienizadora com álcool



Descrição:	
Higienizador de mãos com álcool em espuma para uso exclusivo nos dispensadores Flex . A carga consta de uma bolsa de plástico de 500 ou 1.300 ml. de capacidade com válvula incorporada ou dispensadores de mesa de 50 ou 535 ml. O higienizador é uma mistura de água, surfactantes suaves e álcool.	
Características:	
Os higienizadores de mãos com álcool em espuma Flex contem 75% de etanol para maximizar a sua eficácia bactericida que elimina 99,99% dos germes em 15 segundos. Elimina a MRSA, VRE, Candida, K. pneumoniae, Pseudomonas e outros. Incolor e sem fragrância permite o seu uso para a manipulação de alimentos. A sua fórmula concentrada, de grande qualidade, está enriquecida com manteiga de karité e vitamina E que suavizam e hidratam a pele. Hipoalergénico, para peles sensíveis. A sua bolsa hermética e o seu conteúdo sem conservantes assegura um sabão 100% higiénico. A sua válvula incorporada garante a quantidade exata de sabão segundo a dose ajustada no dispensador: 0,4 ml., 0,65 ml. ou 1 ml. o que supõe uma importante poupança e reduz o derrame de produtos químicos pelas canalizações. Aproveitamento total: nível de vazio líder no mercado. O formato das cargas Flex sem caixas de cartão reduz os resíduos de embalagem em 80%.	
Troca de carga:	
<ul style="list-style-type: none"> • Carregar no botão inferior e abrir a tampa do dispensador com a outra mão. • Retirar a flange de montagem da carga do dispensador e a tampa da válvula da carga, introduzir a carga no depósito, a válvula no seu suporte e colocar a flange, apertar até ouvir um "clac". • Fechar a tampa 	
Dados técnicos:	
Aspeto: líquido incolor.	Ponto de inflamação: > 22° C
Fragrância: alcoólico.	Densidade relativa: 0,85 - 0,88 g/cm ³
pH: 5.0 - 7.0	Viscosidade: 30 - 36 secs @ 25° C
Ponto de ebulição: > 78° C	
Embalagens:	
Cargas de plástico de 500 ou 1.300 ml. com válvula incorporada. Podem reciclar-se de acordo com as normativas locais, regionais e nacionais.	
Composição:	
Denat álcool, água, PEG-6 caprílico / cáprico glicerídeos, lactato de sódio, PEG/PPG-25/25 dimeticona, ácido láctico, PEG-14M, betaina butteramidopropyl karité, fosfato dissódico lauriminopropionate fosfatos tocopheryl.	
Manipulação e armazenamento	
Uso profissional. Armazenar nas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informação, consultar a Folha de Dados de Segurança do produto (secção 7).	
Segurança e higiene	
Cumprir com a norma NSF EN 1499 para a manipulação de alimentos. Cumprir os critérios estabelecidos pela Diretiva Europeia sobre Cosméticos 76/768CEE. Segundo 67/548/CEE e 99/45/CE não está classificado como perigoso. Em caso de ingestão consulte imediatamente o médico e mostre a etiqueta da embalagem.	